

太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：國棟國際股份有限公司

申請日期：2014/10/02

一、型式分類：_____

(一) 品牌：HELEN KELLER

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：H8868 N01

—— 支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色:黑

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級 NA

濾鏡分類 4

委託單位：

國棟國際股份有限公司

一般 偏光

品牌:HELEN KELLER

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為 送檢 之樣 品型 號請 打“V”	
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠						
	樣品 編號	查核									點收 “支” 數
主	V	2	H8868 N01	V		灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V	
1			H8232-P66		V	漸咖啡	3	NA		V	
2			H8232-P67		V	漸咖啡	3	NA		V	
3			H8233-P70		V	漸紫	4	NA	非道路駕駛	V	
4			H8233-P71		V	漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V	
5			H8233-P72		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
6			H8234-P73		V	漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V	
7			H8234-P74		V	漸咖啡	3	NA		V	
8			H8234-P75		V	漸咖啡	3	NA		V	
9			H8234-P76		V	漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V	
10			H8237-P73A		V	漸咖啡	3	NA		V	
11			H8237-P86A		V	漸咖啡	3	NA		V	
12			H8237-P87A		V	漸咖啡	3	NA		V	
13			H8237-P90A		V	漸咖啡	2	NA		V	
14			H8238-P73		V	漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V	
15			H8238-P87		V	漸咖啡	3	NA		V	
16			H8238-P88		V	漸咖啡	3	NA		V	
17			H8239-P73		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
18			H8239-P91		V	漸咖啡	3	NA		V	
19			H8242-P08C	V		漸咖啡	3	NA		V	
20			H8242-P09	V		漸咖啡	3	NA		V	
21			H8243-P07	V		漸灰	3	NA		V	
22			H8243-P13	V		漸黑	3	NA		V	
23			H8244-P07	V		漸咖啡	3	NA		V	
24			H8244-P09	V		漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V	
25			H8244-P15	V		漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
26			H8249-P06	V		漸黑	3	NA		V	
27			H8249-P07	V		漸咖啡	3	NA		V	
28			H8249-P14	V		漸黑	3	NA		V	
29			H8279-P01-1	V		漸黑	3	NA		V	
30			H8279-P03	V		藍亮彩	4	NA	非道路駕駛	V	
31			H1340MT-P06	V		漸灰	3	NA		V	
32			H1340MT-P17	V		漸灰	3	NA		V	
33			H1340MT-P18	V		漸紫	3	NA		V	
34			H8202-P01		V	漸黑	3	NA		V	
35			H8202-P16		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
36			H8202-P22		V	漸黑	3	NA		V	
37			H8202-P23		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
38			H8203-P01		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
39			H8203-P15		V	漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V	
40			H8203-P17		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
41			H8206-P01		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
42			H8206-P07		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	
43			H8206-P08		V	漸黑	3	NA		V	
44			H8206-P15		V	漸黑	3	NA		V	
45			H8210-P01		V	漸黑	3	NA		V	
46			H8210-P12		V	漸咖啡	3	NA		V	
47			H8210-P13		V	漸紫	3	NA		V	
48			H8210-P14		V	漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V	
49			H8214-P03		V	漸灰	3	NA		V	
50			H8214-P15		V	漸咖啡	3	NA		V	
51			H8214-P16		V	漸灰	3	NA		V	
52			H8215-P03		V	漸黑	3	NA		V	
53			H8215-P04		V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V	

54			H8215-P17-1	V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V
55			H8215-P45	V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V
56			H8218-P01-1	V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V
57			H8218-P07	V	漸黑	3	NA		V
58			H8218-P09	V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V
59			H8218-P17-1	V	漸黑	3	NA		V
60			H8219-P12	V	漸咖啡	3	NA		V
61			H8219-P14	V	漸黑	3	NA		V
62			H8219-P48	V	漸黑	3	NA		V
63			H8220-P03	V	漸黑	3	NA		V
64			H8220-P15	V	漸咖啡	3	NA		V
65			H8220-P17	V	漸黑	3	NA		V
66			H8220-P29	V	漸咖啡	3	NA		V
67			H8221-P01	V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V
68			H8221-P12	V	漸咖啡	3	NA		V
69			H8221-P14	V	漸黑	3	NA		V
70			H8221-P49	V	漸咖啡	3	NA		V
71			H8221-P50	V	漸咖啡	3	NA		V
72			H8222-P01	V	漸灰	3	NA		V
73			H8222-P15	V	漸咖啡	3	NA		V
74			H8222-P16	V	漸紫	3	NA		V
75			H8222-P51	V	漸咖啡	3	NA		V
76			H8223-P01	V	漸黑	3	NA		V
77			H8223-P37	V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V
78			H8223-P45	V	漸黑	4	NA	非道路駕駛	V
79			H8223-P52	V	漸黑	3	NA		V
80			H8224-P01	V	漸黑	3	NA		V
81			H8224-P26-1	V	漸咖啡	3	NA		V
82			H8224-P27	V	漸咖啡	3	NA		V
83			H8232-P60	V	漸黑	3	NA		V
84			H8232-P65	V	漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V
85			H8239-P90	V	漸咖啡	3	NA		V
86			H8303-P01	V	漸進灰	2	NA		V
87			H8303-P07	V	漸進茶	2	NA		V
88			H8305-P01	V	漸進灰	3	NA		V
89			H8305-P02	V	漸進灰	2	NA		V
90			H8305-P21	V	漸進灰	3	NA		V
91			H8306-P01	V	漸進灰	3	NA		V
92			H8306-P07	V	漸進茶灰	3	NA		V
93			H8306-P10	V	漸進灰	3	NA		V
94			H8312-P01	V	漸進灰	2	NA		V
95			H8312-P02	V	漸進茶灰	2	NA		V
96			H8312-P03	V	漸進灰	2	NA		V
97			H8312-P04	V	漸進黑	3	NA		V
98			H8342-N11	V	漸進藍灰	4	NA	非道路駕駛	V
99			H8342-N11R	V	水銀藍漸灰紫	4	NA	非道路駕駛	V
100			H8342-N16	V	灰紫紅	3	NA		V
101			H8322-P57	V	漸進灰	3	NA		V
102			H8322-P58	V	漸進茶	3	NA		V
103			H8322-P60	V	漸進藍	3	NA		V
104			H8325-P57	V	漸進灰	3	NA		V
105			H8325-P61	V	漸進茶	3	NA		V
106			H8325-P63	V	漸紫灰	3	NA		V
107			H8325-P64	V	漸進灰	3	NA		V
108			H8335-P58	V	漸進茶灰	3	NA		V
109			H8335-P84	V	漸進灰	3	NA		V
110			H8335-P86	V	漸進藍	3	NA		V
111			H8303-P09	V	漸進茶	2	NA		V
112			H8251-P01	V	綠	2	NA		V
113			H8253-P01	V	綠	3	NA		V
114			H8253-P03	V	綠鍍藍	3	NA		V
115			H8256-P01	V	綠	3	NA		V
116			H8260-P01	V	綠	3	NA		V
117			H8267-P01	V	綠	3	NA		V
118			H8267-P06	V	漸進咖	3	NA		V
119			H8267-P06R	V	茶鍍藍	4	NA	非道路駕駛	V
120			H8269-P01	V	綠	3	NA		V
121			H8269-P06	V	茶	2	NA		V

122			H8270-P01	V		綠	3	NA		V
123			H8270-P06	V		茶	3	NA		V
124			H8273-P01	V		綠	3	NA		V
125			H8280-P04	V		灰鍍銀	3	NA		V
126			H8280-P08	V		漸進咖	4	NA	非道路駕駛	V
127			H8292-P54		V	茶	3	NA		V
128			H8292-P01-1		V	綠	3	NA		V
129			H8215-59-P01	V		漸灰	3	NA		V
130			H8310-60-P01	V		漸灰	3	NA		V
131			H8310-60-P16	V		漸灰	3	NA		V
132			H8310-60-P17	V		漸茶	2	NA		V
133			H8310-60-P18	V		漸灰	3	NA		V
134			H8310-60-P19	V		漸藍	3	NA		V
135			H8311-61-P07	V		漸咖啡	3	NA		V
136			H8311-61-P27	V		漸灰	3	NA		V
137			H8311-61-P28	V		漸灰	3	NA		V
138			H8311-61-P29	V		漸藍	3	NA		V
139			H8320-60-P57	V		漸灰	3	NA		V
140			H8320-60-P60	V		漸藍	3	NA		V
141			H8320-60-P71	V		漸茶	2	NA		V
142			H8320-60-P80	V		漸灰	3	NA		V
143			H8323-54-P68	V		漸茶	4	NA	非道路駕駛	V
144			H8323-54-P98	V		漸紅	4	NA	非道路駕駛	V
145			H8327-59-P57	V		漸灰	3	NA		V
146			H8327-59-P65	V		漸咖啡	4	NA	非道路駕駛	V
147			H8327-59-P66	V		漸灰	4	NA	非道路駕駛	V
148			H8327-59-P67	V		漸咖啡	3	NA		V
149			H8328-55-P76	V		漸灰	3	NA		V
150			H8328-55-P93	V		漸灰	4	NA	非道路駕駛	V
151			H8328-55-P94	V		灰鍍紅水銀	2	NA		V
152			H8330-58-P57	V		漸灰	3	NA		V
153			H8330-58-P70	V		漸咖啡	3	NA		V
154			H8330-58-P71	V		漸咖啡	3	NA		V
155			H8331-58-P75	V		灰鍍粉紅水銀	3	NA		V
156			H8331-58-P92	V		漸藍	3	NA		V
157			H8335-58-P85	V		漸粉紅	3	NA		V
158			H8343-59-P08	V		漸藍鍍黃水銀	3	NA		V
159			H8346-62-N27	V		漸灰鍍紅水銀	3	NA		V
160			H8348-54-P11	V		漸灰鍍粉紅水銀	3	NA		V
161			H8350-55-P45	V		漸茶	3	NA		V
162			H8350-55-P46	V		灰鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛	V
163			H8351-62-P01	V		灰綠	3	NA		V
164			H8359-49-P05	V		灰鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛	V
165			H8359-49-P08	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
166			H8379-57-P01	V		灰綠	3	NA		V
167			H8379-57-P56	V		漸藍	3	NA		V
168			H8380-50-P57	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
169			H8380-50-P98	V		漸紅	4	NA	非道路駕駛	V
170			H8381-58-P01		V	漸灰	3	NA		V
171			H8381-58-P52		V	漸灰	3	NA		V
172			H8383-54-P01R		V	灰鍍藍水銀	3	NA		V
173			H8383-54-P53		V	漸茶	3	NA		V
174			H8384-58-P01		V	灰綠	3	NA		V
175			H8384-58-P01R		V	灰鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛	V
176			H8508-60-P05		V	茶漸進	3	NA		V
177			H8508-60-P01		V	灰漸進	3	NA		V
178			H8508-60-P02		V	灰漸進	3	NA		V
179			H8508-60-P04		V	藍漸進	3	NA		V
180			H8512-58-P03		V	灰漸進	3	NA		V
181			H8512-58-P20		V	灰漸進	4	NA	非道路駕駛	V
182			H8512-58-P01		V	灰漸進	4	NA	非道路駕駛	V
183			H8520-60-P40		V	灰漸進	3	NA		V
184			H8520-60-P45		V	茶漸進	4	NA	非道路駕駛	V
185			H8520-60-P54		V	茶漸進	3	NA		V
186			H8521-59-P40	V		紫鍍綠藍膜	4	NA	非道路駕駛	V
187			H8521-59-P59	V		灰片粉膜	3	NA		V
188			H8521-59-P60	V		綠片藍膜	3	NA		V
189			H8523-54-P40	V		灰漸進	3	NA		V

190			H8523-54-P45	V		咖漸進	4	NA	非道路駕駛	V
191			H8523-54-P47	V		綠藍膜	3	NA		V
192			H8528-59-P42	V		藍漸進	3	NA		V
193			H8535-57-N03	V		灰藍膜	4	NA	非道路駕駛	V
194			H8535-57-N01	V		灰片綠膜	3	NA		V
195			H8535-57-N10	V		灰片粉膜	3	NA		V
196			H8542-49-P01	V		茶藍膜	3	NA		V
197			H8542-49-P09	V		藍片金膜	4	NA	非道路駕駛	V
198			H8542-49-P15	V		藍片粉膜	3	NA		V
199			P8528-59-P41	V		茶漸進	3	NA		V
200			P8528-59-P40	V		灰漸進	3	NA		V
201			H8235-62-P78		V	綠	3	NA		V
202			H8235-62-P79		V	漸層棕	3	NA		V
203			H8235-62-P82		V	漸層棕	3	NA		V
204			H8240-62-P73		V	漸層灰	3	NA		V
205			H8240-62-P93		V	漸層黑	4	NA	非駕駛及道路使用	V
206			H8240-62-P94		V	漸層棕	4	NA	非駕駛及道路使用	V
207			H8302-60-P01		V	漸層藍	3	NA		V
208			H8302-60-P20		V	漸層棕	2	NA		V
209			H8302-60-P35		V	漸層棕	3	NA		V
210			H8304-61-P01		V	漸層黑	3	NA		V
211			H8304-61-P02		V	漸層黑	3	NA		V
212			H8304-61-P18		V	漸層黑	2	NA		V
213			H8304-61-P27		V	漸層黑	3	NA		V
214			H8304-61-P34		V	漸層棕	3	NA		V
215			H8307-61-P01	V		漸層藍	3	NA		V
216			H8307-61-P41	V		漸層黑	3	NA		V
217			H8307-61-P42	V		漸層棕	3	NA		V
218			H8316-61-P27	V		漸層黑	3	NA		V
219			H8316-61-P42	V		漸層棕	3	NA		V
220			H8316-61-P44	V		漸層藍	3	NA		V
221			H8317-60-P01	V		漸層黑	3	NA		V
222			H8317-60-P07	V		漸層藍	3	NA		V
223			H8317-60-P17	V		漸層黑	3	NA		V
224			H8318-59-P18		V	漸層黑	3	NA		V
225			H8318-59-P22		V	漸層黑	3	NA		V
226			H8318-59-P23		V	漸層黑	3	NA		V
227			H8318-59-P24		V	漸層棕	3	NA		V
228			H8329-61-P68	V		漸層棕	3	NA		V
229			H8329-61-P95	V		漸層黑	3	NA		V
230			H8329-61-P96	V		漸層黑	3	NA		V
231			H8332-61-P111	V		漸層紫	3	NA		V
232			H8332-61-P112	V		漸層黑	3	NA		V
233			H8332-61-P57	V		漸層黑	3	NA		V
234			H8334-61-P57		V	漸層黑	3	NA		V
235			H8334-61-P68		V	漸層棕	3	NA		V
236			H8334-61-P69		V	漸層黑	3	NA		V
237			H8336-58-P57	V		漸層黑	3	NA		V
238			H8336-58-P61	V		漸層黑	3	NA		V
239			H8336-58-P82	V		漸層黑	3	NA		V
240			H8337-56-P117	V		漸層棕	3	NA		V
241			H8337-56-P57	V		漸層黑	3	NA		V
242			H8337-56-P68	V		漸層紫	3	NA		V
243			H8343-59-P18		V	漸層黑鍍紅水銀	3	NA		V
244			H8344-62-P21	V		漸層黑	3	NA		V
245			H8347-57-N11	V		漸層黑	3	NA		V
246			H8356-51-P01	V		墨綠	3	NA		V
247			H8356-51-P08	V		黑鍍白水銀	3	NA		V
248			H8356-51-P21	V		黑鍍綠水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
249			H8357-62-P01	V		墨綠	3	NA		V
250			H8357-62-P14	V		墨綠	3	NA		V
251			H8373-60-P01	V		綠	3	NA		V
252			H8373-60-P14	V		咖	3	NA		V
253			H8395-49-P06	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
254			H8395-49-P10	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
255			H8395-49-P20	V		綠	3	NA		V
256			H8395-49-P21	V		茶	3	NA		V
257			H8501-61-P01I	V		漸灰	3	NA		V

258			H8501-61-P04	V		漸藍	3	NA		V
259			H8501-61-P05	V		漸咖	3	NA		V
260			H8502-61-P01	V		漸咖	3	NA		V
261			H8502-61-P21	V		漸灰	3	NA		V
262			H8502-61-P37	V		漸咖	3	NA		V
263			H8504-60-P01	V		漸灰	3	NA		V
264			H8504-60-P04	V		漸藍	3	NA		V
265			H8504-60-P19	V		漸咖	3	NA		V
266			H8505-61-P01	V		漸紫	3	NA		V
267			H8505-61-P02		v	漸灰	3	NA		V
268			H8505-61-P03	V		漸咖	3	NA		V
269			H8506-57-P01	V		灰鍍水銀	3	NA		V
270			H8506-57-P02		v	漸紫	3	NA		V
271			H8506-57-P04		v	漸藍	3	NA		V
272			H8507-60-P01	V		漸灰	3	NA		V
273			H8507-60-P05	V		漸咖	3	NA		V
274			H8507-60-P10	V		漸咖	3	NA		V
275			H8509-57-P01	V		漸灰	3	NA		V
276			H8509-57-P14	V		漸紫	3	NA		V
277			H8510-59-P01	V		漸灰	3	NA		V
278			H8510-59-P02	V		漸咖	3	NA		V
279			H8510-59-P07	V		漸紫	3	NA		V
280			H8514-60-P01	V		漸灰	3	NA		V
281			H8514-60-P02	V		漸咖	3	NA		V
282			H8514-60-P04	V		漸藍	3	NA		V
283			H8517-60-P01	V		漸灰	3	NA		V
284			H8517-60-P02	V		漸咖	3	NA		V
285			H8517-60-P05	V		漸咖	3	NA		V
286			H8526-60-P40	V		漸灰	3	NA		V
287			H8526-60-P45	V		漸灰	3	NA		V
288			H8526-60-P46	V		漸咖	3	NA		V
289			H8527-59-P40	V		漸灰	3	NA		V
290			H8527-59-P45	V		漸紫	3	NA		V
291			H8527-59-P56	V		漸灰	3	NA		V
292			H8536-62-P01	V		綠鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
293			H8536-62-P10	V		綠鍍紫水銀	3	NA		V
294			H8540-51-P12-1F	V		灰鍍藍綠水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
295			H8540-51-P12-2F	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
296			H8540-51-P12-3F	V		灰鍍紫水銀	3	NA		V
297			H8541-51-P12-1F	V		綠鍍藍水銀	3	NA		V
298			H8541-51-P12-3F	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
299			H8541-51-P12-5F	V		灰鍍粉水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
300			H8543-56-P33		V	綠鍍藍水銀	3	NA		V
301			H8543-56-P34		V	漸層黑	3	NA		V
302			H8543-56-P35		V	漸層黑	3	NA		V
303			H8543-26-P36		V	黑鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
304			H8545-55-P29		V	黑鍍藍水銀	3	NA		V
305			H8545-55-P30		V	黑鍍粉紅水銀	3	NA		V
306			H8545-55-P31		V	黑鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
307			H8545-55-P32		V	黑	3	NA		V
308			H8555-61-N02	V		漸層黑	4	NA	非駕駛及道路使用	V
309			H8555-61-N02R	V		黑鍍白水銀	3	NA		V
310			H8555-61-N09	V		墨綠	3	NA		V
311			H8556-61-P02	V		棕鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
312			H8556-61-P09	V		墨綠鍍黃水銀	3	NA		V
313			H8557-61-N02	V		漸層黑	3	NA		V
314			H8561-62-P02	V		黑鍍藍水銀	3	NA		V
315			H8561-62-P09	V		墨綠	3	NA		V
316			H8530-58-N04		V	黑鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
317			H8530-58-N13		V	黑鍍粉紅水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
318			H8530-58-N18		V	漸層黑	4	NA	非駕駛及道路使用	V
319	V	1	H8618-59-HD11	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
320	V	1	H8618-59-HD12	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
321	V	1	H8618-59-HD16	V		墨綠鍍粉紅水銀	3	NA		V
322	V	1	H8618-59-HR18	V		漸層黑	3	NA		V
323	V	1	H8636-60-TD-31	V		灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
324	V	1	H8636-60-TR32	V		漸層灰	3	NA		V
325	V	1	H8636-60-TR35	V		墨綠鍍粉紅水銀	3	NA		V

326	V	1	H8636-60-TR37	V		漸層棕	3	NA		V
327	V	1	H8636-60-TR38	V		漸層灰	3	NA		V
328			H8628-52-TD52	V		墨綠鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
329			H8619-52-TD52	V		漸層灰	3	NA		V
330			H8621-55-HD51	V		灰	3	NA		V
331			H8631-60-TD13	V		灰鍍金水銀	3	NA		V
332			H8611-52-TD61	V		黑鍍白水銀	3	NA		V
333			H8512-58-P06		V	漸層紫	4	NA	非駕駛及道路使用	V
334			H8512-58-P11		V	漸層紫	4	NA	非駕駛及道路使用	V
335			H8512-58-P04		V	漸層藍	2	NA		V
336			H8518-60-P01	V		漸層灰	3	NA		V
337			H8518-60-P03	V		漸層灰	3	NA		V
338			H8518-60-P04	V		漸層藍	3	NA		V
339			H8518-60-P20	V		漸層棕	3	NA		V
340			H8518-60-P37	V		漸層棕	3	NA		V
341			H8520-60-P43	V		漸層紫	3	NA		V
342			H8524-58-P45	V		漸層灰	3	NA		V
343			H8528-58-P43	V		漸層紫	4	NA	非駕駛及道路使用	V
344			H8601-60-TD11	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
345			H8601-60-TD12	V		棕鍍藍水銀	3	NA		V
346			H8601-60-TD13	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
347			H8602-60-HD11	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
348			H8602-60-HD12	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
349			H8602-60-HD13	V		綠鍍紅水銀	3	NA	非駕駛及道路使用	V
350			H8606-60-TD11	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
351			H8606-60-TD12	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
352			H8606-60-TD16	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
353			H8607-57-HD22	V		灰鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
354			H8608-55-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
355			H8608-55-TD52	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
356			H8608-55-TD55	V		漸層灰鍍紫水銀	2	NA		V
357			H8608-55-TD56	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
358			H8609-51-TD52	V		棕鍍藍水銀	3	NA		V
359			H8609-51-TD53	V		灰鍍黃水銀	3	NA		V
360			H8609-51-TD56-4	V		綠鍍紫水銀	2	NA		V
361			H8611-52-TD61-	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
362			H8611-52-TD63	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
363			H8611-52-TD66	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
364			H8611-52-TR63-	V		灰鍍黃水銀	3	NA		V
365			H8612-53-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
366			H8612-53-TD53	V		灰鍍粉水銀	2	NA		V
367			H8612-53-TD56	V		灰鍍紫水銀	3	NA		V
368			H8617-57-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
369			H8617-57-TD53	V		綠鍍粉水銀	3	NA		V
370			H8617-57-TD55	V		漸層灰鍍紫水銀	3	NA		V
371			H8617-57-TD57	V		漸層灰鍍黃水銀	3	NA		V
372			H8619-56-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
373			H8619-56-TD53	V		綠鍍粉水銀	3	NA		V
374			H8619-56-TD56	V		綠鍍紫水銀	2	NA		V
375			H8620-52-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
376			H8620-52-TD53	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
377			H8620-52-TD53-	V		灰鍍黃水銀	3	NA		V
378			H8620-52-TD55	V		綠鍍紫水銀	3	NA		V
379			H8621-55-HD52	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
380			H8621-55-HD53	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
381			H8621-55-HD58	V		漸層灰	3	NA		V
382			H8622-55-HR58	V		漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
383			H8623-54-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
384			H8623-54-TD55	V		漸層綠鍍紫水銀	3	NA		V
385			H8623-54-TD57	V		漸層紫鍍綠水銀	3	NA		V
386			H8625-54-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V

387		H8625-54-TD51-	V		灰鍍紫水銀	3	NA		V
388		H8625-54-TD53	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
389		H8626-58-TD52	V		綠鍍藍水銀	3	NA		V
390		H8626-58-TD53	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
391		H8626-58-TD56	V		綠鍍紫水銀	3	NA		V
392		H8627-60-HD52	V		黑鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
393		H8627-60-HD55	V		灰鍍紫水銀	3	NA		V
394		H8627-60-HD56	V		綠鍍紅水銀	3	NA		V
395		H8628-52-TD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
396		H8628-52-TD53	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
397		H8629-53-HR58	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
398		H8631-60-TD11	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
399		H8631-60-TD12	V		棕鍍藍水銀	3	NA		V
400		H8637-59-TR31	V		漸層灰	3	NA		V
401		H8637-59-TR37	V		漸層灰	3	NA		V
402		H8637-59-TR38	V		漸層灰	3	NA		V
403		H8638-60-TR61	V		漸層灰	3	NA		V
404		H8638-60-TR65	V		漸層紫	3	NA		V
405		H8638-60-TR68	V		漸層灰	3	NA		V
406		H8651-56-HD11	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
407		H8651-56-HD12	V		灰鍍綠水銀	3	NA		V
408		H8651-56-HD17	V		綠	3	NA		V
409		H8652-55-HD21	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
410		H8652-55-HD22	V		黑鍍藍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
411		H8652-55-HD27	V		綠	3	NA		V
412		H8655-53-TD51	V		灰上層鍍白水銀	3	NA		V
413		H8655-53-TD52	V		灰上層鍍藍水銀	3	NA		V
414		H8655-53-TD53	V		灰上層鍍金水銀	3	NA		V
415		H8657-49-TD51	V		灰上層鍍白水銀	3	NA		V
416		H8657-49-TD52	V		灰上層鍍藍水銀	3	NA		V
417		H8657-49-TD53	V		灰上層鍍黃水銀	3	NA		V
418		H8658-54-HD51	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
419		H8658-54-HD52	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
420		H8658-54-HD53	V		灰鍍黃水銀	3	NA		V
421		H8658-54-HD57	V		灰	3	NA		V
422		H8660-61-HD21	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
423		H8660-61-HD22	V		灰	3	NA		V
424		H8660-61-HD25	V		綠	3	NA		V
425		H8660-61-HD26	V		黑鍍紅水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
426		H8666-62-TD12	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
427		H8666-62-TD12-	V		黑鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
428		H8666-62-TR18	V		漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
429		H8667-60-HD21		V	灰鍍白水銀	3	NA		V
430		H8667-60-HD27		V	綠	3	NA		V
431		H8667-60-HR28		V	漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
432		H8669-50-HD21	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
433		H8669-50-HD22	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
434		H8669-50-HD27	V		綠	3	NA		V
435		H8710-64-N21		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
436		H8710-64-N21R		V	灰	3	NA		V
437		H8716-55-P11	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
438		H8716-55-P13	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
439		H8716-55-P14	V		漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
440		H8718-54-P05	V		灰鍍紫水銀	3	NA		V
441		H8718-54-P14	V		漸層灰	3	NA		V
442		H8718-54-P15	V		灰鍍水銀	3	NA		V
443		H8718-54-P16	V		灰鍍水銀	3	NA		V
444		H8718-54-P17	V		漸層灰鍍水銀	3	NA		V
445		H8721-54-N01	V		漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
446		H8721-54-N01R	V		灰鍍白水銀	3	NA		V

447		H8721-54-N04	V		漸層灰鍍白水銀	3	NA		V
448		H8726-57-P01	V		漸層灰	3	NA		V
449		H8726-57-P01R	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
450		H8726-57-P03	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
451		H8726-57-P04	V		漸層灰鍍白水銀	3	NA		V
452		H8733-58-P01R	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
453		H8733-58-P02	V		漸層灰鍍白水銀	3	NA		V
454		H8733-58-P06	V		漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
455		H8751-51-N21		V	灰鍍白水銀	3	NA		V
456		H8751-51-N32		V	灰鍍黃水銀	3	NA		V
457		H8638-60-TR69	V		漸層棕	4	NA	非駕駛及道路使用	V
458		H8666-62-TD17	V		漸層灰鍍綠膜	3	NA		V
459		H8701-63-N21		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
460		H8701-63-N21R		V	漸進灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
461		H8701-63-N23		V	灰鍍紫水銀	3	NA		V
462		H8710-64-N31		V	灰鍍粉水銀	3	NA		V
463		H8716-55-P05	V		灰鍍紫水銀	3	NA		V
464		H8721-53-N02	V		灰鍍粉水銀	3	NA		V
465		H8721-53-N12	V		灰鍍紫水銀	3	NA		V
466		H8733-58-P01	V		漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
467		H8602-60-HD11	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
468		H8731-60-P01	V		漸層灰	3	NA		V
469		H8731-60-P01R	V		灰	3	NA		V
470		H8731-60-P06	V		漸層灰	3	NA		V
471		H8731-60-P12	V		漸層灰	4	NA		V
472		H8502 P02	V		漸進灰	3	NA		V
473		H8522 P40	V		漸進灰	3	NA		V
474		H8522 P51	V		漸進紫	4	NA	非駕駛及道路使用	V
475		H8637 TR39	V		漸進藍	3	NA		V
476		H8671 TA17	V		綠	3	NA		V
477		H8671 TA18	V		灰	3	NA		V
478		H8703 N24	V		上灰下茶鍍水銀	3	NA		V
479		H8703 N25	V		灰鍍水銀	3	NA		V
480		H8705 N01	V		灰鍍水銀	3	NA		V
481		H8705 N03	V		灰鍍粉膜	3	NA		V
482		H8707 N01	V		灰鍍水銀	3	NA		V
483		H8708 N01R	V		灰片	4	NA	非駕駛及道路使用	V
484		H8709 N01R		V	灰鍍水銀	3	NA		V
485		H8709 N03		V	綠鍍粉紅水銀	3	NA		V
486		H8715 P12	V		漸進灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
487		H8715 P16	V		灰鍍藍膜	3	NA		V
488		H8719 P01	V		灰鍍水銀	3	NA		V
489		H8719 P03	V		綠鍍粉紅水銀	3	NA		V
490		H8719 P18	V		灰鍍水銀	3	NA		V
491		H8732 P01	V		漸進灰	3	NA		V
492		H8732 P01R	V		灰鍍水銀	3	NA		V
493		H8732 P08	V		漸進灰	3	NA		V
494		H8732 P09	V		漸進灰鍍水銀	3	NA		V
495		H8735 P01	V		漸進灰	3	NA		V
496		H8735 P01R	V		灰鍍水銀	3	NA		V
497		H8735 P08	V		漸進紫	3	NA		V
498		H8735 P12	V		漸進灰鍍水銀	3	NA		V
499		H8736 N01		V	漸進灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
500		H8736 N07	V		綠鍍粉紅水銀	3	NA		V
501		H8736 N12	V		綠鍍紫水銀	3	NA		V
502		H8750 P13		V	漸進灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
503		H8750 P14		V	灰鍍水銀	3	NA		V
504		H8750 P15		V	漸進灰鍍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
505		H8752 C16R	V		灰鍍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
506		H8752 C17	V		灰	3	NA		V

507			H8755A N07	V		綠	3	NA		V
508			H8755A N19A	V		漸進灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
509			H8756 N21	V		漸進灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
510			H8756 N21R	V		灰鍍水銀	3	NA		V
511			H8759 N19	V		灰	3	NA		V
512			H8759 N21	V		墨綠	3	NA		V
513			H8759 N23	V		灰鍍水銀	3	NA		V
514			H8762 N19	V		灰鍍藍水銀	3	NA		V
515			H8762 N23	V		灰	3	NA		V
516			H8762 N24	V		墨綠	3	NA		V
517			H8763 N01	V		墨綠	3	NA		V
518			H8763 N22	V		灰	3	NA		V
519			H8808 N30		V	灰	3	NA		V
520			H8819 N23	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
521			H8827 N07	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
522			H8830 N39R	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
523			H8859 N07	V		綠	3	NA		V
524			H8859 N19	V		灰	3	NA		V
525			H8859 N19R	V		灰鍍水銀	3	NA		V
526			H8863 N07	V		綠	3	NA		V
527			H8863 N19	V		漸進灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
528			H8863 N34	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
529			H8867 N19	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
530			H8867 N34	V		灰	3	NA		V
531			H8715 P03	V		綠鍍粉紅水銀	3	NA		V
532			H8715 P11	V		灰鍍水銀	3	NA		V
533			H8755A N34	V		黑鍍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
534			H8762 N19R	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
535			H8819 N24	V		漸灰鍍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
536			H8826 N11R	V		灰鍍粉紅水銀	2	NA		V
537			H8826 N13	V		漸灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
538			H8827 N10	V		漸灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
539			H8830 N10	V		漸灰鍍水銀	3	NA		V
540			H8858 N07	V		藍	4	NA	非駕駛及道路使用	V
541			H8808 N30R		V	灰鍍白水銀	3	NA		V
542			H8810 N05	V		灰鍍水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
543			H8812 N13	V		漸灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
544			H8825 N13	V		漸灰	3	NA		V
545			H8825 N26R	V		灰鍍白水銀	3	NA		V
546			H8825 N27R	V		灰鍍粉紅水銀	3	NA		V
547			H8856 C30		V	灰	3	NA		V
548			H8856 C30R		V	漸灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
549			H8856 C35		V	綠	3	NA		V
550			H8811 N13	V		灰鍍水銀膜	4	NA	非駕駛及道路使用	V
551	V	1	H8811 N08	V		深灰漸進鍍紫水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
552	V	1	H8858 N46	V		深灰鍍紫水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
553	V	1	H8761 N19	V		漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
554	V	1	H8851 N07		V	灰鍍淺水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
555	V	1	H8851 N07R		V	灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
556	V	1	H8860 N07	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
557	V	1	H8860 N19	V		漸灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
558	V	1	H8860 N40R	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
559	V	1	H8860 N46	V		灰背鍍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
560	V	1	H8861 N19	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
561	V	1	H8861 N32	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
562	V	1	H8861 N34R	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
563	V	1	H8862 N07	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
564	V	1	H8862 N19	V		灰背鍍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
565	V	1	H8862 N34R	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
566	V	1	H8833 N32		V	漸灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V

567	V	1	H8868 N19	V		漸灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
568	V	1	H8702 C08	V		黑	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
569	V	1	H8711 N07	V		漸黑	4	NA	非駕駛及道路使用	V
570	V	1	H8711 N07R	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
571	V	1	H8722 P01	V		漸灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
572	V	1	H8722 P10	V		漸灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
573	V	1	H8722 P10R	V		灰鍍粉紅水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
574	V	1	H8761 N09	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
575	V	1	H8805 N10	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
576	V	1	H8805 N10R	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
577	V	1	H8807 N07	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
578	V	1	H8807 N13R	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
579	V	1	H8807 N41	V		漸黑鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
580	V	1	H8813 N10R	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
581	V	1	H8816 N10	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
582	V	1	H8816 N13R	V		灰漸進鍍淺水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
583	V	1	H8817 N07	V		漸黑鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
584	V	1	H8817 N10	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
585	V	1	H8818 N43	V		漸灰紫鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
586	V	1	H8818 N44R	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
587	V	1	H8820 N13	V		漸灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
588	V	1	H8820 N23	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
589	V	1	H8821 N25	V		漸灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
590	V	1	H8822 N11R	V		淺灰鍍紫水銀	2	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
591	V	1	H8822 N24	V		漸灰鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
592	V	1	H8822 N25	V		黑鍍白水銀	4	NA	非駕駛及道路使用	V
593	V	1	H8832 N10R	V		黑鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
594	V	1	H8832 N13	V		漸灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
595	V	1	H8833 N13	V		灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
596	V	1	H8833 N28	V		漸灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
597										V
598	V	1	H8910 H17		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
599	V	1	H8918 H09	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
600	V	1	H8918 H10	V		紫	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
601	V	1	H8918 H11	V		漸藍	4	NA	非駕駛及道路使用	V
602	V	1	H8927 H05	V		漸灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
603	V	1	H8928 H13	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
604	V	1	H8929 H05	V		漸灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
605	V	1	H8956 H19		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
606	V	1	H8813 N07	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
607	V	1	H8903 H03	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
608	V	1	H8912 H11		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
609	V	1	H8930 H05		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
610	V	1	H8931 H05		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
611	V	1	H2115 H06	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
612	V	1	H2117 H01	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
613	V	1	H2118 H01	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
614	V	1	H2119 H18	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
615	V	1	H2152 H25	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
616	V	1	H2156 H03	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
617	V	1	H2158 H01	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
618	V	1	H2158 H25	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
619	V	1	H2159 H01	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
620	V	1	H2159 H30	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
621	V	1	H2150 H06		V	灰片鍍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
622	V	1	H2103 H03		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
623	V	1	H2103 N07		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
624	V	1	H2116 H01		V	漸層灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
625	V	1	H2207 H01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
626	V	1	H2209 H01		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V

627	V	1	H2209 H03		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
628	V	1	H2209 N09		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
629	V	1	H2211 H01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
630	V	1	H2216 H01	V		灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
631	V	1	H2226 H29	V		漸層灰綠	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
632	V	1	H2251 H12	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
633	V	1	H2265 H05		V	灰鍍紅水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
634	V	1	H2265 H13		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
635	V	1	H2265 H17		V	灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
636	V	1	H2265 H31		V	灰藍	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
637	V	1	H2207 H05		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V
638	V	1	H2207 H08		V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	V
639	V	1	H2225 H05	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜晚駕駛使用	V